


ANT960



RFID UHF天線

DTRUHFA_AERWKOTN04



電氣數據

輸入功率最大值	[mW]	1000
工作頻率	[MHz]	902...928 (FCC)
無線接線		1; (TNC插座)
極化		圓極化
發射器功率ERP	[mW]	3981
天線增益	[dB]	8.5
阻抗	[Ω]	50

監控範圍

孔徑角	[°]	65
-----	-----	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...70
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	2406.5
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	300 x 300 x 79
材質		外殼: 鋁; TNC插座: 黃銅/PTFE; 保護板: 塑膠;

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------