


CR3001



PWM至類比信號轉換器

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



應用		
設計		PCB模塊
電氣數據		
工作電壓	[V]	24...30 DC
電流損耗	[mA]	< 20
反相保護		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1
輸入		
PWM輸入數量		1
PWM頻率輸入	[Hz]	122; (24 V DC PWM信號)
輸出		
類比輸出數量		1
類比電壓輸出	[V]	0...5
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
機械技術數據		
重量	[g]	37
尺寸	[mm]	49 x 30 x 15
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
螺絲接線端子: 2.5 mm²		
輸入		
紅色	+24 V DC	
黑色	PWM IN	
藍色	GND	
輸出		
黑色	0-5 V	
藍色	GND	



PWM至類比信號轉換器

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

圖表

