


# CR3008



應用於移動車輛和工程機械系統的I/O模組

R360/MODULE/PWM/4...20mA



<b>應用</b>		
設計		外殼模塊
<b>電氣數據</b>		
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC
電流損耗	[mA]	< 30
反相保護		是
<b>總的輸入/輸出</b>		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 1
<b>輸入</b>		
PWM輸入數量		1; (24 V DC ± 20 % PWM信號)
PWM頻率輸入	[Hz]	122
<b>輸出</b>		
類比輸出數量		1
類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	600
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-40...85
注意環境溫度		芯線彎曲 -5...105 °C 芯線鬆弛 -30...105 °C
外殼防護等級		IP 67
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	72
尺寸	[mm]	54 x 34 x 15
材質		聚酰胺 增強型玻璃纖維
<b>注釋</b>		
包裝單位		1 件數

# CR3008



應用於移動車輛和工程機械系統的I/O模組

R360/MODULE/PWM/4...20mA

## 電氣連接

電纜: 0.28 m; / 芯線末端有線端套管

### 輸入

紅色	+24 V DC
黑色	PWM IN
藍色	GND

### 輸出

黑色	4...20 mA
藍色	GND

## 圖表

