

CR3112




帶CAN介面的GPS/GSM調制解調器

R360/CANremote 3G/GPS/US

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：CR3114

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 LED燈
- 2 SMA插座 GPS天線
- 3 FME插接件 GSM天線
- 4 M12連接器 5線



電氣數據

工作電壓	[V]	8...32 DC
電流損耗	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

介面

CAN接口數	1
--------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-30...75
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級	IP 65; (應用於具旋入連接器的產品)	

CR3112



帶CAN介面的GPS/GSM調制解調器

R360/CANremote 3G/GPS/US

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	6 kV 接點放電 / 8 kV 空氣放電
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV 在電源線 / 1 kV 在信號線
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 在電源線
	EN 61000-4-6 高頻傳導	10 V
	EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	等級B
	CISPR 25	符合
機械技術數據		
重量	[g]	648.2
尺寸	[mm]	120.5 x 126 x 42
材質		鋁 粉末鍍層
顯示器/操作件		
顯示	狀態	4 x LED, 紅色/綠色
數據存儲器		
即時鐘		是
注釋		
注釋		天線被連接時該產品才能運行。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12		