


# CR3121



## ISOBUS 閘道器

ISOBUS Gateway/VT



### 電氣數據

工作電壓	[V]	12...27 DC
電流損耗	[mA]	11...48

### 介面

通信接口	CAN
CAN接口數	2

### CAN



傳輸率	250 (125...1000) kBaud
接口	CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
終端電阻	是; (內部的; 120 Ohm; 不能停用)

### ISOBUS

傳輸率	250 kBaud
接口	CAN Interface ISO 11783
終端電阻	否

## ISOBUS 閘道器

ISOBUS Gateway/VT

工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	190.1
安裝方式		板面和儀表盤的安裝
尺寸	[mm]	72 x 104 x 29
材質		外殼: PA 12 黑色
顯示器/操作件		
顯示	狀態	1 x LED, 綠色/紅色
	電源電壓	1 x LED, 綠色/紅色
硬體		
處理器		ARM Cortex M4 32 bit
程序內存		1,5 MB Flash
工作存儲器		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - CAN		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
電氣連接 - ISOBUS		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	