





應用於偏差監控的估算單元

C230/230VAC

停產產品 - 存檔登錄



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸 [mm]	75 x 100 x 110

應用

應用	對升降機頭和底部點上各具兩各感測器的皮帶的監控；監控升降機運行是否平衡，避免皮帶磨損及由此造成的損失
----	--

電氣數據

額定電壓AC [V]	< 230
額定電壓DC [V]	24
額定電壓公差 [%]	10
額定電壓公差2 [%]	10
額定頻率AC [Hz]	47...63
應用於感測器的輔助能量DC [V]	24

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 2
---------	-----------

輸出

繼電器輸出數	2
繼電器介面容量	6 A / 1000 VA / 250 V AC

軟體/編程

開關點調整	電位計
-------	-----

工作條件

環境溫度 [°C]	0...50
外殼防護等級	IP 40
防護等級接線端子	IP 20

機械技術數據

重量 [g]	624
--------	-----



應用於偏差監控的估算單元

C230/230VAC

外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	75 x 100 x 110
材質		塑膠

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 紅色
	輸入信號	4 x LED, 綠色
	故障	4 x LED, 紅色

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

