DC0103

應用於速度監控的估算單元

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

停產產品 - 存檔登録



CE

產品特徵		
外殼		塑膠外殼
應用		
應用		具最小值和最大值開關點低於額定值的脈衝序列估算
電氣數據		
額定電壓DC	[V]	24...28
電流損耗	[mA]	< 50
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	10.5; (≤ 10 mA)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		繼電器輸出數: 1
輸出		
繼電器輸出數		1
繼電器介面容量		8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)
測量/設定範圍		
設定範圍	[Imp/min]	100...20000
精度/偏差		
重複精度	[Sr的百分比]	1
軟體/編程		
開關點調整		Teach示教功能
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 65
防護等級接線端子		IP 20

DC0103

應用於速度監控的估算單元

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

機械技術數據		
外殼	塑膠外殼	
材質	外殼: PC; 擋板: Polystyrol 透明的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 綠色
	操作	1 x LED, 綠色
	參數設定	2 x LED, 紅色
	輸入信號	1 x LED, 黃色
電氣連接		
連接		