DF1212

電子斷路器

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



1 標籤
2 按鈕 on / off / reset LED狀態 2
3 按鈕 on / off / reset LED狀態 1
4 插接式端 輸出 1/2

電氣數據		
工作電壓	[V]	按照SELV/PELV；符合UR標準的電源等級2
額定電壓DC	[V]	24
輸入電壓DC	[V]	19.2...30
防護等級		III
斷電保持時間(額定電壓24 V DC)	[ms]	10
閉路電流	[mA]	8
頻道數		2
額定電流	[A]	2
額定電流（ 故障安全元件 ）	[A]	2
輸出		
總負載電容	[mF]	10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20;（前面的）
污染度		2
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度
機械技術數據		
重量	[g]	70
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98.5

DF1212

電子斷路器

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

顯示器/操作件

顯示	狀態	2 x LED, 紅/綠/橙
元件	2 x	按鈕

電氣連接

插接式端:

接觸杆/條:

連接



圖表

輸出曲線



時間 - 電流特性