


DF1220



應用於不間斷電源的保护模块

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 標籤
- 2 按鈕 on / off / reset LED狀態 2
- 3 按鈕 on / off / reset LED狀態 1
- 4 插接式端 輸出 1/2



應用

安裝

導軌 TH35; 根據 EN 60715

電氣數據

工作電壓	[V]	按照SELV/PELV
額定電壓DC	[V]	24
輸入電壓DC	[V]	19.2...30
防護等級		III
反相保護		是
斷電保持時間(額定電壓24 V DC)	[ms]	10
閉路電流	[mA]	12
頻道數		2
額定電流	[A]	1...10
額定電流(故障安全元件)	[A]	10

輸出

總負載電容	[mF]	20
-------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20; (前面的)
污染度		2

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度

DF1220



應用於不間斷電源的保护模块

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

機械技術數據

重量	[g]	73.5
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98

顯示器/操作件


顯示	狀態	2 x LED, 紅/綠/橙
元件	2 x	按鈕

電氣連接

插接式端：


接觸杆/條：

連接



圖表

輸出曲線



時間 - 電流特性