

DF2212

電子斷路器

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A



- 1 標籤
- 2 按鈕 on / off / reset LED狀態 2
- 3 按鈕 on / off / reset LED狀態 1
- 4 插接式端 輸出 1/2



電氣數據

工作電壓	[V]	按照SELV/PELV；符合UR標準的電源等級2	
額定電壓DC	[V]	24	
輸入電壓DC	[V]	19.2...30	
防護等級		III	
斷電保持時間(額定電壓24 V DC)	[ms]	10	
閉路電流	[mA]	8	
頻道數		2	
額定電流	[A]	2	
額定電流(故障安全元件)	[A]	2	

輸出

總負載電容	[mF]	10
-------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20; (前面的)
污染度		2

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度

機械技術數據

重量	[g]	72.5
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98.5

DF2212



電子斷路器

Fuse/IO-Link/24VDC/2x2A

顯示器/操作件


顯示	狀態	2 x LED, 紅/綠/橙
元件	2 x	按鈕

電氣連接

插接式端：


接觸杆/條：

連接



圖表

輸出曲線



時間 - 電流特性