


DF3200



適應用於電源電壓的分配模塊

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²



- 1 標籤
2 推入式終端 24 V DC



應用

設計

電勢模塊 2 x 5 x 2,5 mm²

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC
額定電壓DC	[V]	24
防護等級		III
負載電流最大值	[A]	20

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-2	抗擾度

機械技術數據

重量	[g]	64.8
安裝方式		DIN軌道安裝
安裝說明		可並行排列安裝
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98.5

DF3200



適應用於電源電壓的分配模塊

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

電氣連接

插接式端：

連接

