

DI5007




應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

該產品即將/已停產

替代產品：DI5023 + E30436

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



產品特徵

電氣設計	PNP
輸出功能	常開
感應距離 [mm]	10
外殼	螺紋結構
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

應用

應用	簡易估算低速的旋轉及直線運動；鎖定
----	-------------------

電氣數據

額定電壓DC [V]	10...36
電流損耗 [mA]	< 15
反相保護	是

輸出

輸出數量	1
電氣設計	PNP
輸出功能	常開
開關輸出DC電壓降最大值 [V]	2.5
開關輸出DC的持續電流負載 [mA]	250
開關輸出短暫的電流負載 [mA]	250
短路保護	是
過載保護	是

DI5007



應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

監控範圍		
感應距離	[mm]	10
檢測距離可設		否
測量/設定範圍		
設定範圍	[Imp/min]	5...300
精度/偏差		
校正系數		鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3
遲滯	[Sr的百分比]	10
反應時間		
啟動延遲	[s]	5
阻尼頻率最大值	[Imp/min]	15000
軟體/編程		
開關點調整		多匝電位計
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
MTTF	[年]	905
機械技術數據		
重量	[g]	202
外殼		螺紋結構
安裝		齊平安裝
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		黃銅 特殊鍍層; PBT
旋緊扭矩	[Nm]	50
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		閥門插頭型號A :, DIN EN 175301-803




應用於速度監控的精巧型估算單位

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

電氣連接

連接



連接器：1 x SS連接器