

DN0501


開關放大器
N605/230VAC/0,8A



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN1020

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸出電壓	[V]	已調整
輸出電壓公差	[%]	5
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	0.8
輸出電路的數量		1
輸出		
短路保護		是
過載保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...50
外殼防護等級		IP 40
機械技術數據		
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	輸出電壓	2 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

DN0501



開關放大器
N605/230VAC/0,8A

電氣連接

接線端子座: ...4 mm²

連接

