



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DN0210

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



產品特徵

外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼
----	---------------

應用

應用	電源及信號估算
----	---------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 110
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	47...63
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數: 1
---------	-----------

輸出

繼電器輸出數	1
繼電器介面容量	8 A / 1250 VA / 250 V AC

工作條件

環境溫度	[°C]	0...50
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20

DN0012



開關放大器

N600/110VAC/0,1A

機械技術數據		
重量	[g]	430.4
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色
電氣連接		
接線端子座: ...4 mm ²		
連接		

