


DN1020



開關電源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	50...60
輸入電壓範圍AC	[V]	100...240
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
過壓保護		是; (< 40)
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	1.3
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	87.5
Derating降低定額值	[W/K]	1 (60...70 °C)
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

輸出

短路保護	是
過載保護	是

工作條件

環境溫度	[°C]	-10...70
外殼防護等級		IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[年]	411

DN1020



開關電源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

機械技術數據

重量	[g]	310.5
安裝方式		導軌； (TH35 (EN 60715))
尺寸	[mm]	83 x 45 x 96
材質		PC

顯示器/操作件

顯示	功能	LED, 綠色
----	----	---------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

彈簧卡箍接線端子: ...2.5 mm²

連接



- 1 初級
- 2 次級