


DN1023

開關電源12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A



該產品即將/已停產



- 1 LED DC-ok
- 2 電位計



電氣數據

額定電壓AC	[V]	100...240
額定頻率AC	[Hz]	50...60
輸入電壓範圍AC	[V]	85...264
輸出DC電壓	[V]	12...15
防護等級		I
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	4.5
輸出電壓最大值時的輸出電流 最大值	[A]	3.6
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	87.2
Derating降低定額值	[W/K]	1.4 (60...70 °C)
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

輸出

短路保護	是
過載保護	是

工作條件

環境溫度	[°C]	-10...70
外殼防護等級		IP 20

DN1023



開關電源**12 V DC**

PSU-1AC/12VDC-4.5A

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-1	抗擾度
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	干擾輻射
	EN 61000-6-4	
抗衝擊	IEC 60068-2-27	

機械技術數據

重量	[g]	320
安裝方式		導軌；(TH35 (EN 60715))
材質		PC

顯示器/操作件

顯示	功能	LED, 綠色
----	----	---------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


螺絲接線端子: ...6 mm²

連接



圖表

方框圖




DN1023

開關電源12 V DC


PSU-1AC/12VDC-4.5A




輸出曲線



效率/功率損耗特性



降低額定值特徵



DN1023

開關電源12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A



電源緩衝時間的特性曲線

