


DN1030

開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1 電位計



電氣數據

工作電壓公差	[%]	10
額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	100...240
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		II; (IEC 61140)
開機延遲時間	[s]	< 0.255
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	1.25
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	84
外部輸入保護		10 A; B
Derating降低定額值	[W/K]	2% / K (> 60° C)
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120

輸出

短路保護	是
過載保護	是
DC OK信號的可靠性	24 V DC (30 mA)

工作條件

環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 20

DN1030



開關電源**24 V DC**

PSU-1AC/24VDC-1,3A

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

機械技術數據

重量	[g]	278.5
安裝方式		導軌；(TH35 (EN 60715); 對流冷却自由空間 30 mm)
尺寸	[mm]	90 x 45 x 100
材質		PC ABS

顯示器/操作件

顯示	DC-ok	1 x LED, 綠色
----	-------	-------------


注釋

注釋	輸出電壓根據SELV, PELV標準	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

籠型卡箍：

連接



- 1: 初級
2: 次級