


# DN1031



開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 電位計



## 電氣數據

工作電壓公差	[%]	10
額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	100...240
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		II; (IEC 61140)
開機延遲時間	[s]	< 0.38
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	2.5
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
外部輸入保護		10 A; B
Derating降低定額值	[W/K]	2% / K (> 60° C)
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

## 輸出

短路保護		是
過載保護		是
DC OK信號的可靠性		24 V DC (30 mA)

## 工作條件

環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 20


# DN1031



開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
機械技術數據		
重量 [g]	335	
安裝方式	導軌; (TH35 (EN 60715); 對流冷卻自由空間 30 mm)	
尺寸 [mm]	90 x 45 x 100	
材質	PC ABS	
顯示器/操作件		
顯示	DC-ok	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	輸出電壓根據SELV, PELV標準	
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
籠型卡箍:		
連接		



- 1: 初級  
2: 次級