

DN2001

開關電源24 V DC


POWER SUPPLY/24VDC/2,5A



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN4011

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230; (可選)
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	88...132 / 187...264
防護等級		I
開機延遲時間最大值	[ms]	42
開機延遲時間	[s]	42
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	2.5
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	1
保險絲	[A]	2; (已安裝)
Derating降低定額值	[W/K]	1 (60...70 °C)

輸出

短路保護	是
過載保護	是

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 20

DN2001



開關電源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

機械技術數據

材質	鋁
----	---

顯示器/操作件

顯示	功能	LED, 綠色
----	----	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

