


DN2002



開關電源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/5A

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	88...132 / 187...264
防護等級		I
開機延遲時間最大值	[ms]	30
開機延遲時間	[s]	30
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	5
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	1
保險絲	[A]	2; (已安裝)
Derating降低定額值	[W/K]	1 (60...70 °C)
輸出		
短路保護		是
過載保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 20

DN2002



開關電源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/5A

認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
材質	鋁	
顯示器/操作件		
顯示	功能	LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
接線端子座: ...2.5 mm²		
連接		

