

DN2003

開關電源24 V DC


POWER SUPPLY/24VDC/10A



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN4013

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	88...132 / 187...264
防護等級		I
開機延遲時間最大值	[ms]	35
開機延遲時間	[s]	35
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	10
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	1
Derating降低定額值	[W/K]	1 (60...70 °C)

輸出

短路保護	是
過載保護	是

工作條件

環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 20

DN2003



開關電源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/10A

機械技術數據

材質	鋁
----	---

顯示器/操作件

顯示	功能	LED, 綠色
----	----	---------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²

連接

