

DN2010




開關電源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/1A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN1020

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓DC	[V]	105...370
輸入電壓範圍AC	[V]	90...260
防護等級		I
輸出電壓公差	[%]	3
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	1
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	1.25

輸出

短路保護	是
過載保護	是

工作條件

環境溫度	[°C]	0...55
外殼防護等級		IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DN2010



開關電源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/1A

機械技術數據

安裝方式	導軌； (TH35 (EN 60715))
材質	塑膠

顯示器/操作件

顯示	輸出電壓	1 x LED, 綠色
----	------	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm²

連接

