

DN2036




開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

該產品即將/已停產

替代產品：E84036

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

額定電壓AC	[V]	400...500
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓DC	[V]	450...820
輸入電壓範圍AC	[V]	340...576
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
開機延遲時間最大值	[ms]	80
開機延遲時間	[s]	< 80
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓公差	[%]	2
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	30
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	0.1
Derating降低定額值	[W/K]	18 (60...70 °C)

輸出

短路保護	是
過載保護	是


DN2036



開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[年]	49
機械技術數據		
重量	[g]	2507.5
安裝方式		導軌；(TH35 (EN 60715))
材質		鋁
顯示器/操作件		
顯示	輸出電壓	1 x LED, 綠色
	故障	1 x LED, 紅色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
接線端子座: 1.5...6 mm ²		
連接		



- | | |
|---|----|
| 1 | 初級 |
| 2 | 次級 |