


# DN2112



開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

停產產品 - 存檔登錄



CE

電氣數據		
額定電壓AC	[V]	< 230
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓DC	[V]	210...375
輸入電壓範圍AC	[V]	85...132 / 176...264
防護等級		I; (IEC 61140)
開機延遲時間最大值	[ms]	20
開機延遲時間	[s]	< 20
輸出電壓公差	[%]	1...5
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	4
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[%]	0.1
Derating降低定額值	[W/K]	3 (60...70 °C)
輸出		
短路保護		是
過載保護		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60

# DN2112



開關電源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

外殼防護等級 IP 20

## 認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

## 機械技術數據

重量 [g]	696
安裝方式	導軌; (TH35 (EN 60715))
尺寸 [mm]	131 x 65 x 107
材質	鋁

## 顯示器/操作件

顯示	輸出電壓	1 x LED, 綠色
----	------	-------------

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

## 電氣連接

接線端子座: 1.5...6 mm<sup>2</sup>

## 連接

