



# DN3011



開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

停產產品 - 存檔登錄



1 電位計



## 電氣數據

工作電壓公差	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	100...240
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
開機延遲時間最大值	[ms]	1000
開機延遲時間	[s]	< 1000
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值	[A]	2.5
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	87.1
外部輸入保護		10 A; B
Derating降低定額值	[W/K]	3% / K (> 60° C)
斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450


# DN3011



## 開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

輸出		
短路保護		是
過載保護		是
DC OK信號的可靠性		30 V DC (< 1 A)
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
機械技術數據		
重量	[g]	970.5
安裝方式		導軌; (TH35 (EN 60715); 對流冷卻自由空間 20 mm)
尺寸	[mm]	129 x 50 x 136
材質		AlMg3; 鋼板; PC
顯示器/操作件		
顯示	DC-ok	1 x LED, 綠色
	超載	1 x LED, 紅色
注釋		
注釋		輸出電壓根據SELV, PELV標準
包裝單位		1 件數
電氣連接		
螺絲接線端子:		
連接		



- 1: 初級  
2: 次級