

DN3012





開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DN4012

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 電位計



電氣數據

工作電壓公差	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	47...63
輸入電壓範圍AC	[V]	100...240
輸出DC電壓	[V]	24...28
防護等級		I; (IEC 61140)
開機延遲時間最大值	[ms]	1000
開機延遲時間	[s]	< 1000
輸出電壓	[V]	可設定
輸出電壓最小值時的輸出電流 最大值	[A]	5
輸出電路的數量		1
剩餘波紋最大值	[mV]	50
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz)	[%]	88.9
外部輸入保護		10 A; B
Derating降低定額值	[W/K]	3% / K (> 60° C)

DN3012



開關電源24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

斷電保持時間(額定電壓230 V [ms] AC / 50 Hz)	205
--------------------------------------	-----

輸出	
短路保護	是
過載保護	是
DC OK信號的可靠性	30 V DC (< 1 A)

工作條件	
環境溫度 [°C]	0...70
外殼防護等級	IP 20

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3

機械技術數據	
重量 [g]	0.987
安裝方式	導軌; (TH35 (EN 60715); 對流冷卻自由空間 20 mm)
尺寸 [mm]	129 x 50 x 136
材質	AlMg3; 鋼板; PC


顯示器/操作件		
顯示	DC-ok	1 x LED, 綠色
	超載	1 x LED, 紅色

注釋	
注釋	輸出電壓根據SELV, PELV標準
包裝單位	1 件數

電氣連接

螺絲接線端子:

連接



- 1: 初級
2: 次級