


DP1213



轉換器IO-Link - 4 ... 20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



1 : LED



產品特徵

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
通信接口	IO-Link

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	300
當前負載總數最大值	[A]	0.2

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
---------	-----------

輸出

類比輸出數量		2
類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	300
精密類比輸出	[%]	0,25

介面

通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9

DP1213



轉換器IO-Link - 4 ... 20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

外形	Smart Sensor	
SIO模式	否	
必需的mater port type	A/B	
類比製程數據	2	
處理周期最小值 [ms]	3.6	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	612

工作條件		
環境溫度 [°C]	-25...70	
注意環境溫度	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
存儲溫度 [°C]	-25...70	
允許最大的相對空氣濕度 [%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)	
海拔高度最大值 [m]	4000	
外殼防護等級	IP 67	
污染度	2	

認證/測試		
MTTF [年]	352	


機械技術數據		
重量 [g]	91.5	
材質	外殼: PA	

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	類比輸出	2 x LED, 黃色

附件		
附件(可選)	安裝夾	

注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插座



1:	L+
2:	4...20 mA 類比輸出 2
3:	L-
4:	4...20 mA 類比輸出 1
5:	不接線

DP1213



轉換器IO-Link - 4 ... 20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

電氣連接 - 插頭



1:	L+
2:	不接線
3:	L-
4:	C/Q IO-Link