DP1222

轉換器0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED

產品特徵		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 2
通信接口		IO-Link
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; （按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 380
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 2
輸入		
輸入電流負載最大值	[mA]	200
類比輸入數		2
類比輸入（ 電壓 ）	[V]	0...10
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9
外形		Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel

DP1222

轉換器**0...10 V - IO-Link**

Converter 2x0-10V/IO-Link

SIO模式		否	
必需的mater port type		A/B	
類比製程數據		2	
支援DeviceID		運行方式	**DeviceID**
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
處理周期最小值	[ms]	4.3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
處理周期最小值	[ms]	4.6	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-25...70	
注意環境溫度		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
存儲溫度	[°C]	-25...70	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90;（線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結）	
海拔高度最大值	[m]	4000	
外殼防護等級		IP 67	
污染度		2	
認證/測試			
MTTF	［年］	504	
機械技術數據			
重量	[g]	92	
材質		外殼: PA	
顯示器/操作件			
顯示		操作	1 x LED, 綠色
		類比輸入	2 x LED, 黃色
附件			
附件(可選)		安裝夾	
注釋			
注釋		其它信息請您參見使用説明書	
包裝單位		1 件數	

DP1222

轉換器**0...10 V - IO-Link**

Converter 2x0-10V/IO-Link

電氣連接 - 插座

1:	L+
2:	0...10 V 類比輸入 2
3:	L-
4:	0...10 V 類比輸入 1
5:	不接線

電氣連接 - 插頭

1:	L+
2:	不接線
3:	L-
4:	C/Q IO-Link