


DP2200



應用於類比信號的評估系統及顯示器

Analog Threshold Displ./4-20mA



- 1 推環
- 2 LED燈
- 3 顯示



應用	
應用	類比信號的分散式顯示、預處理及轉換
電氣數據	
工作電壓	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V] 24
電流損耗	[mA] 30...900
當前負載總數最大值	[A] 0.8
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	類比輸入數: 1; 數字輸出數量: 1; 類比輸出數量: 1
輸入	
輸入感測器電源	從工作電壓
類比輸入數	1
類比輸入(電流)	[mA] 4...20
輸出	
數字輸出數量	1
電壓範圍DC	[V] 10...30
輸出功能	常開/常閉; (可設定參數)
每個輸出最大電流負載	[mA] 50
類比輸出數量	1

DP2200



應用於類比信號的評估系統及顯示器

Analog Threshold Displ./4-20mA

類比電流輸出	[mA]	4...20
類比輸出分辨率		10 Bit
精度/偏差		
精確度		0.75; (測量範圍終值的百分比 類比輸出)
介面		
通信接口		IO-Link
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	610
IO-Link Device		
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9
外形		Smart Sensor
SIO模式		是
必需的mater port type		A
類比製程數據		1
二位輸出製程數據		1
處理周期最小值	[ms]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C); 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 67
污染度		2
認證/測試		
MTTF	[年]	373
機械技術數據		
重量	[g]	108
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
材質		PA
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
		7段LED顯示, 紅色/綠色 4位數字 可設定參數
		數字高度 6,8 mm
		數字寬度 3,8 mm
附件		
附件(可選)		安裝夾
注釋		
注釋		其它信息請您參見使用說明書
包裝單位		1 件數



應用於類比信號的評估系統及顯示器

Analog Threshold Displ./4-20mA

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12; 編碼: A



1: L+	電源
2: OUT2	類比輸出
3: L-	電源
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1: L+	感測器電源
2: 4...20 mA	類比輸入
3: L-	感測器電源
4:	不接線
5:	不接線