


DP2302

電子計數器

Monitoring Display-Counter



- 1 推環
- 2 LED燈
- 3 顯示



產品特徵	
電氣設計	PNP/NPN
輸出功能	常開/常閉；(可設定參數)
通信接口	IO-Link
尺寸 [mm]	63 x 30 x 24
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...30 DC；(按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V]	24
電流損耗 [mA]	< 380
當前負載總數最大值 [A]	0.2
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數：2；數字輸出數量：2
輸入	
數字輸入數	2；(計數輸入：1；計數方向/Latch：1；IEC61131-2)
輸入電流限制 [mA]	200
輸出	
電氣設計	PNP/NPN
數字輸出數量	2
輸出功能	常開/常閉；(可設定參數)

DP2302



電子計數器

Monitoring Display-Counter

短路保護	是	
測量/設定範圍		
測量頻率	[Hz]	< 2000
介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
二位輸出製程數據	1	
處理周期最小值	[ms]	6.1
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1169
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
注意環境溫度	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
存儲溫度	[°C]	-25...60
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級	IP 67	
污染度	2	
認證/測試		
MTTF	[年]	317
機械技術數據		
重量	[g]	84.2
重量(不含附件和包裝材質)	[g]	35
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
材質	外殼: PA	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	開關輸出	2 x LED, 黃色
	7段LED顯示, 紅色/綠色 可配置	
元件	2	推環
附件		
附件(可選)	安裝夾	
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

DP2302



電子計數器
Monitoring Display-Counter

電氣連接 - 插座



1: L+	
2: IN 2	計數方向 / Latch
3: L-	
4: IN 1	計數輸入
5:	不接線

電氣連接 - 插頭



1: L+	電源電壓
2: OUT2	數字輸出 2
3: L-	電源電壓
4: OUT1	IO-Link / 數字輸出 1

其它數據

主計數器	0...1000000 cnt
批量計數器：	0...9999 bcnt