


DP3613

繼電器適配器

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K



產品特徵		
輸出功能		常閉
尺寸	[mm]	63 x 30 x 23
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V); 按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 10
Nass		
工作電壓	[V]	18...28 DC
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2
輸入		
數字輸入數		2; (第3類(符合IEC 61131-2標準))
輸出		
電壓範圍DC	[V]	0...32; (按照SELV/PELV)
電壓範圍AC	[V]	0...20; ((在潮濕環境中: 0...16 V); 按照SELV/PELV)
輸出功能		常閉
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (插座 插腳 1: 2000 mA)
繼電器輸出數		2
開關頻率AC	[Hz]	1
開關頻率DC	[Hz]	1
開關頻率注意事項	[Hz]	無容性負載
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
注意環境溫度		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
存儲溫度	[°C]	-25...70

DP3613



繼電器適配器

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
污染度		2; (安裝前及更換設備時)

認證/測試

MTTF	[年]	942
------	-----	-----

機械技術數據

重量	[g]	75.3
重量(不含附件和包裝材質)	[g]	35
尺寸	[mm]	63 x 30 x 23
材質		外殼: PA; 螺紋套筒: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質		FKM

注釋

注釋	其它信息請您參見使用說明書
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 密封圈: FKM



- 1: L+
2: IN1 DI
3: L-
4: IN2 DI

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 密封圈: FKM



- 1: L1 / L+ (AC/DC)
2: OUT1 NC
3: n.c.
4: OUT2 NC
5: n.c.