

DT0001




多功能計時器 (多工能時間電驛)

T700/230VAC

停產產品 - 存檔登錄

替代物: DL0201; 該產品已停產 - 停產日期: 31.03.2017



產品特徵

外殼 應用於DIN軌道安裝的外殼

應用

應用 帶定時功能的電源及開關放大器

電氣數據

額定電壓AC	[V]	< 230
額定電壓DC	[V]	24
額定電壓公差	[%]	10
額定電壓公差2	[%]	10
額定頻率AC	[Hz]	50...60
應用於感應器的輔助能量DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 繼電器輸出數: 1

輸出

繼電器輸出數	1
繼電器介面容量	8 A / 1250 VA / 250 V AC

精度/偏差

重複精度 [Sr的百分比] < 3


DT0001



多功能計時器 (多工能時間電驛)

T700/230VAC

工作條件		
環境溫度	[°C]	0...55
外殼防護等級		IP 40
防護等級接線端子		IP 20
認證/測試		
MTTF	[年]	471
機械技術數據		
重量	[g]	444.4
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		塑膠
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 綠色
	操作	1 x LED, 綠色
電氣連接		
接線端子: ...4 mm ²		
連接		



停產產品 - 存檔登錄

替代物: DL0201; 該產品已停產 - 停產日期: 31.03.2017