

DTE800




精巧型RFID設備

DTEUHFE_ABRWETUS04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DTE810

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據	
工作電壓 [V]	24 DC
電流損耗 [mA]	700
工作頻率 [MHz]	865...868 (ETSI); (新加坡: 866...868 MHz 工作頻率經由禁用通道4啟用。)
無線接線	4; (TNC天線介面)
RFID標準	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
發射器功率ERP [mW]	2000; (新加坡: ≤ 500 mW ERP 發射功率必須由用戶經由手動限制。)
阻抗 [Ω]	50
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2
輸入	
數字輸入數	2
輸出	
數字輸出數量	2
每個輸出最大電流負載 [mA]	500
軟體/編程	
參數設定	軟體

DTE800



精巧型RFID設備

DTEUHFE_ABRWETUS04

介面		
通信接口		Ethernet
乙太網		
協議		TCP/IP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...55
存儲溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 65
機械技術數據		
重量	[g]	3003.8
外殼		矩形的
尺寸	[mm]	233.5 x 270 x 68
材質		保護板: 塑膠; 外殼: 鋁; TNC插座: 黃銅/PTFE; 連接器: 銅/塑膠
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 紅色/綠色
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - Ethernet		
連接器: 1 x M12; 編碼: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
電氣連接 - 供電		
連接器: 1 x M12; 編碼: A		
		
1	U+	
2	n.c.	
3	0 V	
4	n.c.	

DTE800




精巧型RFID設備

DTEUHFE_ABRWETUS04

電氣連接 - 製程連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A



1	U+
2	開關輸出
3	0 V
4	開關輸入
5	n.c.