


DTE802

精巧型RFID設備

DTRUHFE HLRWEIUS04



- 1 LED 操作狀態
- 2 LED顯示 現場總線接口
- 3 安裝螺紋 M4 最長插入深度 15mm



應用	
無線電核準	EU/RED; 印度
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。
電氣數據	
工作電壓 [V]	19.2...28.8 DC
電流損耗 [mA]	500
消耗功率 [W]	8.6
防護等級	III
工作頻率 [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID標準	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
發射器功率ERP [mW]	120; (最大值: 200 mW)
輸出	
每個輸出最大電流負載 [mA]	100; (max.)
監控範圍	
孔徑角 [°]	60
介面	
通信接口	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
協議	EtherNet/IP
用途型號	數據傳遞
Ethernet - TCP/IP	
出廠設定	IP地址: 192.168.0.79
	子網路遮罩: 255.255.255.0
	gateway IP address: 192.168.0.100
用途型號	參數設定

DTE802



精巧型RFID設備
DTRUHFE HLRWEIUS04

工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...55
注意環境溫度		帶安裝板和冷卻附件: -20...60 °C
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
抗衝擊	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持續衝擊 50 g (11 ms) / 單次衝擊
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	58

機械技術數據		
重量	[g]	699.45
尺寸	[mm]	113 x 118.6 x 50
材質		外殼: 鋁; PBT / PC; 不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	電源	1 x LED, 綠色
	LED顯示	4 x LED, 黃色 現場的標籤數量
	狀態	2 x LED, 綠色/紅色 現場總線接口
	狀態	2 x LED, 綠色/黃色 乙太網

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 乙太網

連接器: 2 x M12; 編碼: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A



DTE802



精巧型**RFID**設備
DTRUHFE HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	數字輸入/輸出 2
3	L-
4	數字輸入/輸出 1
5	不接線