


DV1002



LED燈帶RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



應用		
應用	信號機條件	
電氣數據		
工作電壓	[V]	21.4...26.4 DC
額定電壓DC	[V]	24; (按照SELV/PELV)
電流損耗	[mA]	800
顏色溫度	[K]	4000
光通量	[lm]	紅色： 101.2; 綠色： 188.8; 藍色： 37; 白色： 285.2
關於光通量的說明	[lm]	光通量指示值對應於1米LED燈帶
使用壽命	[h]	30000
輸入		
數字輸入輸入電路	24 V PNP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...45
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級	IP 68	
污染度	2	
認證/測試		
許可證	IEC 62471; IEC 62031	
機械技術數據		
重量	[g]	72.4
尺寸	[mm]	515 x 14.2 x 4.5
材質	TPU	
顯示器/操作件		
顯示	信號機條件	LED, multi-colour RGB
	內置照明	LED, 白色

DV1002



LED燈帶RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 0.3 m

連接器: M12; 編碼: A



1	+ 紅色
2	+ 綠色
3	GND
4	+ 白色
5	+ 藍色

圖表

