


DV1004



LED燈帶RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



CE

| 應用 | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 應用 | 信號機條件 | |
| 電氣數據 | | |
| 工作電壓 [V] | 21.6...26.4 DC | |
| 額定電壓DC [V] | 24; (按照SELV/PELV) | |
| 電流損耗 [mA] | 1600 | |
| 顏色溫度 [K] | 4000 | |
| 光通量 [lm] | 紅色: 101.2; 綠色: 188.8; 藍色: 37; 白色: 285.2 | |
| 關於光通量的說明 [lm] | 光通量指示值對應於1米LED燈帶 | |
| 使用壽命 [h] | 30000 | |
| 輸入 | | |
| 數字輸入輸入電路 | 24 V PNP | |
| 工作條件 | | |
| 環境溫度 [°C] | -20...45 | |
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90 | |
| 海拔高度最大值 [m] | 4000 | |
| 外殼防護等級 | IP 68 | |
| 污染度 | 2 | |
| 認證/測試 | | |
| 許可證 | IEC 62471; IEC 62031 | |
| 機械技術數據 | | |
| 重量 [g] | 123.8 | |
| 尺寸 [mm] | 1015 x 14.2 x 4.5 | |
| 顯示器/操作件 | | |
| 顯示 | 信號機條件 內置照明 | LED, multi-colour RGB LED, 白色 |
| 注釋 | | |
| 包裝單位 | 1 件數 | |

DV1004




LED燈帶RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

電氣連接

電纜: 0.3 m

連接器: M12; 編碼: A



| | |
|---|------|
| 1 | + 紅色 |
| 2 | + 綠色 |
| 3 | GND |
| 4 | + 白色 |
| 5 | + 藍色 |

圖表

