


# DV2300



## 3段式信號燈

LED-Tower-3/IOL/Bracket



CE cRU<sub>us</sub> IO-Link

應用	
應用	信號機條件
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V]	24
電流損耗 [mA]	< 200
輸入	
輸入電流高 [mA]	6
介面	
通信接口	IO-Link

# DV2300



## 3段式信號燈

LED-Tower-3/IOL/Bracket

傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	是	
必需的mater port type	A	
處理周期最小值 [ms]	3.2	
支援DeviceID	運行方式 default	DeviceID 1467

工作條件		
環境溫度 [°C]		-25...50
存儲溫度 [°C]		-40...75
允許最大的相對空氣濕度 [%]		90
空氣壓力 [kPa]		< 106
海拔高度最大值 [m]		2000
外殼防護等級		IP 65

認證/測試		
UL 認證	電源	Class 2

機械技術數據		
重量 [g]		465.7
安裝方式		安裝腳
尺寸 [mm]		Ø 70 / L = 280
材質		外殼: ABS; 透鏡: PC

顯示器/操作件		
顯示	LED段	3 x 4 LED

附件		
附件(可選)		安裝底座, E89060
		牆壁固定卡箍, E89061
		安裝適配器, E89063
		電纜接口在側面的支架, E89064
		安裝管, E89065
		安裝管, E89066
		安裝管, E89067

注釋		
注釋		其它信息請您參見使用說明書
包裝單位		1 件數

# DV2300



## 3段式信號燈

LED-Tower-3/IO/Bracket

### 電氣連接 - 插頭

連接器：M12; 編碼：A



1	L+
2	不接線
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

### 圖表

