

DX2003




應用於監控速度及時間的多功能顯示器
DISPLAY/FX360/PNP OUT

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：DX2023

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用 應用於所有由脈衝序列得出的物理單位的通用估算和顯示

電氣數據

頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓公差	[%]	33...58
工作電壓	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

工作條件

環境溫度	[°C]	0...45
存儲溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 65; (前面的)
防護等級接線端子		IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

機械技術數據

重量	[g]	575.4
材質		Noryl UL94-V-0

DX2003



應用於監控速度及時間的多功能顯示器

DISPLAY/FX360/PNP OUT

顯示器/操作件

顯示

7段LED顯示, 橘黃色 6位數字 15 mm

電氣連接

螺絲接線端子, DC: 10 x ...1.5 mm²

螺絲接線端子, AC: 4 x ...2.5 mm²

連接

