

DX2011




應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX360

停產產品 - 存檔登錄

替代物: DX2041; 該產品已停產 - 停產日期: 31.03.2017



應用

應用

顯示類比標準信號; 例如: 壓力感應器、溫度感應器或流動感應器

電氣數據

頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓公差	[%]	33...58
工作電壓	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
應用於感應器的輔助能量DC	[V]	24; ($\pm 15\%$, 150 mA; 短路保護)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

類比輸入數: 2

輸入

類比輸入數	2
-------	---

輸出

類比電流輸出	[mA]	4...20
類比電壓輸出	[V]	0...10

工作條件

環境溫度	[°C]	0...45
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65; (前面的)
防護等級接線端子		IP 20


DX2011



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX360

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 50081-1 EN 61000-6-2
MTTF [年]	38
機械技術數據	
重量 [g]	552
材質	Noryl UL94-V-0
顯示器/操作件	
顯示	7段LED顯示, 橘黃色 6位數字 15 mm
電氣連接	
螺絲接線端子, DC: 10 x ...1.5 mm ² 螺絲接線端子, AC: 4 x ...2.5 mm ²	
連接	



停產產品 - 存檔登錄

替代物: DX2041; 該產品已停產 - 停產日期: 31.03.2017