


DX2041



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/AC/DC



面板
切口 91 x 43 mm



產品特徵

尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
----	------	----------------

應用

應用	顯示和監控類比信號；例如：壓力感測器、溫度感測器或流動感測器
----	--------------------------------

電氣數據

頻率AC	[Hz]	50...60
工作電壓	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
電流損耗	[mA]	100

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸入數：2
---------	---------

輸入

類比輸入數	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
類比輸入(電流)	[mA]	0...20
類比輸入(電壓)	[V]	-10...10
類比輸入的分辨率	16 bit	
精密類比輸入	[%]	0,1

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 65	
防護等級接線端子	IP 20	

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

機械技術數據

重量	[g]	351
安裝方式	面板切口：91 x 43 mm	

DX2041



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/AC/DC

尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0


顯示器/操作件

顯示	彩色顯示	全圖像LCD顯示，觸碰螢幕
----	------	---------------

電氣連接

螺絲接線端子：

連接



NC 不接線