


DX2051



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/DC



面板
切口 91 x 43 mm



產品特徵

尺寸 [mm] 48 x 112 x 116

應用

應用 顯示和監控類比信號；例如：壓力感測器、溫度感測器或流動感測器

電氣數據

工作電壓 [V] 18...30 DC

電流損耗 [mA] 100

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數 類比輸入數：2

輸入

類比輸入數 2; (Spannungs- oder Stromeingang)

類比輸入(電流) [mA] 0...20

類比輸入(電壓) [V] -10...10

類比輸入的分辨率 16 bit

精密類比輸入 [%] 0,1

工作條件

環境溫度 [°C] -20...60

存儲溫度 [°C] -25...70

外殼防護等級 IP 65

防護等級接線端子 IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容 EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

機械技術數據

重量 [g] 300.5

安裝方式 面板切口：91 x 43 mm

尺寸 [mm] 48 x 112 x 116


DX2051



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/DC

材質	Noryl UL94-V-0	
顯示器/操作件		
顯示	彩色顯示	全圖像LCD顯示，觸碰螢幕
電氣連接		
螺絲接線端子：		
連接		



NC 不接線