


DX2053



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC



產品特徵		
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
應用		
應用	顯示和監控類比信號；例如：壓力感測器、溫度感測器或流動感測器	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	100
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	類比輸入數：2; 數字輸出數量：4; 類比輸出數量：1	
輸入		
類比輸入數	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
類比輸入（ 電流 ）	[mA]	0...20
類比輸入（ 電壓 ）	[V]	-10...10
類比輸入的分辨率	16 bit	
精密類比輸入	[%]	0,1
輸出		
數字輸出數量	4	
每個輸出最大電流負載	[mA]	200
類比輸出數量	1	
類比電流輸出	[mA]	0...20
負載最大值	[Ω]	270
類比電壓輸出	[V]	-10...10
精密類比輸出	[%]	0,1
過載保護	是	
類比輸出分辨率	16 bit	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...70

DX2053



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/ANALOG/DC

外殼防護等級	IP 65
防護等級接線端子	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

機械技術數據

重量	[g]	299
安裝方式		面板切口: 91 x 43 mm
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0

顯示器/操作件

顯示	彩色顯示	全圖像LCD顯示, 觸碰螢幕
----	------	----------------

電氣連接

螺絲接線端子:

連接

