


DX2055



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC



產品特徵		
通信接口		IO-Link
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
應用		
應用		顯示和監控類比信號；例如：壓力感測器、溫度感測器或流動感測器
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
電流損耗	[mA]	100
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數：2；數字輸出數量：4
輸入		
類比輸入數		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
類比輸入(電流)	[mA]	0...20
類比輸入(電壓)	[V]	-10...10
類比輸入的分辨率		16 bit
精密類比輸入	[%]	0,1
輸出		
數字輸出數量		4
每個輸出最大電流負載	[mA]	200
過載保護		是
介面		
通信接口		IO-Link
傳遞類型		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
必需的mater port type		A
處理周期最小值	[ms]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60

DX2055



應用於監控類比標準信號的多功能顯示器

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

存儲溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 65
防護等級接線端子		IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

機械技術數據

重量	[g]	318
安裝方式		面板切口: 91 x 43 mm
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0

顯示器/操作件

顯示	彩色顯示	全圖像LCD顯示, 觸碰螢幕
----	------	----------------

電氣連接

螺絲接線端子:

連接

