


E3M120



連接電纜

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



應用

特殊的性能

牽引鏈適用性

電氣數據

工作電壓

[V]

< 25 AC / < 60 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...105

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

39.55

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於固定裝置的彎曲半徑

≥ 40 mm

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 0.25 m, TPU, 黑色