


E3M131

帶插座連接電纜

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



應用		
特殊的性能		鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 25 AC / < 60 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	134.6
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 43.9
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於固定裝置的彎曲半徑	≥ 30 mm
注釋		
包裝單位		1 件數

E3M131



帶插座連接電纜


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm; 4 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

