
E3M151

連接電纜

CONNECTION CABLE M12 5M



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
設計		應用於具類比視頻輸出的移動3D智能感測器 PAL
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 25 AC / < 60 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	274.3
材質		外殼：PUR; 密封圈：FKM; 接點插腳：CuSn6 鍍鎳及鍍錫的
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於固定裝置的彎曲半徑	≥ 60 mm
注釋		
包裝單位		1 件數


E3M151

連接電纜

CONNECTION CABLE M12 5M

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



電氣連接

電纜: 5 m, TPU, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽; 3 x 0.25 mm²

連接



1: 屏蔽
2: 不接線
3: 同軸電纜屏蔽
4: 同軸電纜芯
5: 不接線

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)

