


E10410



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0010G04

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10410



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0010G04

電氣連接


電纜： 10 m, PVC, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽； 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型； 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的； 旋緊扭矩： 0.5 Nm; 屏蔽連接電纜： 不連接螢幕



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BK =	黑色
BU =	藍色
WH =	白色