

# E10419



帶插座連接電纜

ADOGH040SCS0005F03

停產產品 - 存檔登錄



| 電氣數據    |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| 工作電壓    | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 工作條件    |      |                     |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90            |
| 外殼防護等級  |      | IP 67               |
| 機械技術數據  |      |                     |
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| 材質      |      | TPU                 |
| 成型體材料   |      | TPU                 |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，防黏性的             |
| 注釋      |      |                     |
| 包裝單位    |      | 1 件數                |

| 電氣連接                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| 電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |  |

| 電氣連接 - 插座                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm |  |



# E10419

帶插座連接電纜

ADOGH040SCS0005F03



## 連接



BN =

BK =

BU =

芯線顏色：

棕色

黑色

藍色