


E10432

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005G04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

屏蔽的電纜

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...70

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

15 x 15 x 43

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E10432



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005G04

電氣連接


電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm, 屏蔽：4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm; 屏蔽連接電纜：不連接螢幕



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色
WH = 白色