


E10448



可接線插孔

SDOGM120MSSFKPG



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	7.5

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據

重量	[g]	77
尺寸	[mm]	26 x 26 x 49
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅 鍍鎳的
滾花螺母的材料		黃銅 鍍鎳的

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

焊接: ...1 mm²; 電纜護套: Ø 10...14 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10448



可接線插孔

SDOGM120MSSFKPG

連接

